

## Skleněné pipety

slouží k přesnému odměřování objemu kapalin. Jsou kalibrovány „na vylití“ (na rozdíl od odměrných baněk, které jsou kalibrovány „na dolití“). Jsou buď kalibrovány na jeden objem (tzv. nedělená pipeta), nebo jsou opatřeny stupnicí (tzv. dělená pipeta), takže pomocí nich je možno odměřit různé objemy. Pipety kalibrovány na jeden objem jsou přesnější.

Někdy jsou pipety opatřeny tzv. bezpečnostní baničkou. Pozor, bezpečí při práci s takovou pipetou je pouze zdánlivé. Používejte raději bezpečnostní nástavce nebo automatické pipety.

